

3

3

3

3

3

- 3

3

- 3

3

- напольная подставка (по желанию заказчика).

# Технические характеристики

| Наименование параметра                                                                                        | Значение параметра для шкафа без принудительной конвекции |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Объем рабочей камеры, л, не менее                                                                          | 80                                                        |
| 2. Диапазон рабочих температур, °C                                                                            | от 50 до 200                                              |
| 3. Предельное отклонение температуры в контрольной точке рабочей камеры от заданной температуры, °C, не более | ±6                                                        |
| 4. Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, не хуже, °C                     | ±3                                                        |
| 5. Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более                                                   | 30                                                        |
| 6. Время непрерывной работы, ч, не менее                                                                      | 16                                                        |
| 7. Установленная мощность, кВт, не более                                                                      | 1,6                                                       |
| 8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: глубина<br>ширина<br>высота                                        | 626<br>680<br>603                                         |
| 9. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина<br>глубина<br>высота                                          | 560<br>390<br>370                                         |
| 10. Масса, кг, не более                                                                                       | 27                                                        |
| 11. Средний срок службы, лет, не менее                                                                        | 10                                                        |

Комплектность

| Наименование                                                          | Кол-во   | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ                                           | 1 шт.    |            |
| Комплект запасных частей Вставка плавкая<br>ВП2Б-1В-10ААГО.481.304 ТУ | 2 шт.    |            |
| Полка*                                                                | 2 шт.    |            |
| Упаковка                                                              | 1 компл. |            |
| Паспорт                                                               | 1 экз.   |            |

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;
- замену или восстановление отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

Условия поставки DDP до 1 декабря 2022 года.

Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.