

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП «Карасуская РБ» Узако

Голубев В.В



Техническая спецификация

Лот № 1 Аквадистиллятор

Критерии		Описание			
№ п/п	Наименование медицинского изделия,	Аквадистиллятор			
		№ п/п	Наименование комплектующего к МИ	Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
1	Требования к комплектации	Основные комплектующие			
		1	Аквадистиллятор	Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды. Изделия используются в медицинских учреждениях. Аквадистиллятор изготавливают для климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ 4.2 при эксплуатации устойчив к	1 шт.

	<p>воздействию температуры от плюс 10 до плюс 35° С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре 25° С.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Производительность при номинальном напряжении: 10 ± 10% дм³/ч;</p> <p>Время установления рабочего режима, не более: 30 мин;</p> <p>Расход воды на охлаждение, не более 200 л/ч;</p> <p>Габаритные размеры аквадистиллятора, не более: 325×230×518 мм.;</p> <p>Потребляемая мощность при номинальном напряжении: 7,5 ± 10% кВт;</p> <p>Габаритные размеры электрошита: 217×169×98 мм;</p> <p>Масса изделия: 10,5 кг;</p> <p>Масса изделия с упаковкой: 12 кг;</p> <p>Удельный расход исходной воды на 1 дм³ получаемой воды, не более: 25 дм³;</p> <p>Время установления рабочего режима, не более: 30 мин;</p> <p>Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее: 3000.</p>	<p>1 шт.</p>
<i>Дополнительные комплектующие</i>		
2	Электрошит	1 шт.
3	Кран шаровой (вода)	1 шт.

		1/2", бабочка.		
<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>				
4		Трубка медицинская резиновая типа 68 x 1,5 или трубка медицинская ПВХ 8x2,0 длиной 0,5 м		1 шт
5		Электронагреватель ИЮТЕ681817.107		6 шт
6		Лампа сигнальная		2 шт.
3	Требования к условиям эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> • Род тока: Переменный • Напряжение: 380 В • Частота тока питающей сети: 50 Гц 		
4	Условия осуществления поставки МИ	DDP		
5	Срок поставки МИ и место дислокации	В течении 45 календарных дней Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.		
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 12 месяцев.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для 		

	конкретного типа изделий	
--	--------------------------	--